

## คุณสมบัติในการรักษา



420nm

การบำบัดด้วยแสงสีน้ำเงินที่เข้มข้น  
ควบคุมความมันส่วนเกินของผิว  
รักษาสิวเล็กน้อยถึงปานกลาง  
รวมถึงการฆ่าเชื้อและต้านการอักเสบ



Before

After



560nm

หรือหมื่นตื้นผิวฟูและจุดด่างดำ  
สำหรับกำจัดจุดด่างดำตามผิวหนัง ( กระ, การถูกแดดเผา ฯลฯ )  
หรือหมื่นตื้นผิวฟูรวมถึง การเพิ่มความกระจ่างใส  
รอยแผลเป็น กระ รุขมขนเล็กและเพิ่มความยืดหยุ่น  
ของผิว



585nm

การรักษาหลอดเลือด  
การรักษา telangiectasia (ภาวะที่เส้นเลือดฝอยภายใน  
ร่างกายโป่งและแตกออกจนทำให้เห็นรอยเส้นเลือดใน  
บริเวณผิวหนังส่วนนั้น) และรอยแดงของลิ้นบนใบหน้า  
เก๋ลิ้นและผิวคล้ำ



695nm

หรือหมื่นตื้นกำจัดขน  
การกำจัดขนแบบไม่เจ็บสำหรับการกำจัดขน เช่น ใบหน้า  
ต้นขา ต้นแขน ริมฝีปาก ฯลฯ



## ข้อมูลทางเทคนิค

ความยาวคลื่น (Handpiece)	420/560/585/695nm หรือ อื่นๆ	แหล่งกำเนิดแสง	UK import xenon lamp
ความหนาแน่นพลังงาน	10J/cm <sup>2</sup> - 48J/cm <sup>2</sup> (Max 132J)	ขนาดจุด	8mmx34mm/ 15x45 option
ความยาวคลื่นในการฟื้นฟู	560 - 1200nm	ความยาวคลื่นกำจัดขน	695 - 1200nm
ระบบระบายความร้อน	น้ำ + อากาศ + เซมิคอนดักเตอร์	คริสตัลแชงไฟไฟร์	0-10 °C ปรับได้
หน้าจอ LCD	หน้าจอสัมผัสขนาด 10.4 นิ้ว	แหล่งจ่ายไฟ	AC220 +/-22V, 50 +/-1Hz
อินพุต	1500W	อินพุต	1500W
		ขนาดเครื่อง	50x50x110cm



RIT Avance

ที่อยู่ : 36 ซอยอัสวีพงษ์ 18 แขวงฉิมพลี เขต

ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

web : <http://ritadvance.com>



# Baby Light Multifunction IPL therapy platform

Sapphire output window



Strong pulse

Precision light energy

New generation IPL

- Hair removal
- Skin rejuvenation
- Speckle removal
- Acne therapy
- Wrinkle removal
- Facial vascular lesions therapy
- Skin tightening





*Exclusive technology  
New generation laser hair removal*



**แนะนำผลิตภัณฑ์**

IPL ของเราใช้เทคโนโลยีสเปกตรัมแคบเพื่อส่งคลื่นความถี่ต่ำแบบหลายพัลส์ เป็นการปกป้องผิวในขณะที่เพิ่มอุณหภูมิรูขุมขนอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนถึงระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการกำจัดขน ในขณะที่เดียวกัน ความยาวคลื่นที่แม่นยำจะถูกใช้เพื่อรักษาอาการต่างๆ (ผื่นผิวหนัง สิว ฯลฯ) ของผิวหนัง เทคโนโลยีการให้ความร้อนและความเย็นนี้ทำให้ IPL ของเราปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายสำหรับผิวประเภท I ถึง V


**ความได้เปรียบทางเทคนิคที่เหนือกว่า**

◆ Baby light technology (เทคโนโลยี Baby light)

หลอดไฟที่นำเข้ามาช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวจับและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ Baby light พร้อมระบบระบายความร้อนอินทรวงพลังและชุดควบคุมพลังงานช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 12 ชั่วโมง แบบไม่หยุด


◆ อายุการใช้งานยาวนาน

Baby light ใช้หลอดซีนอน ของ UK ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ยาวนาน หลอดไฟสามารถใช้งานได้เพื่อปล่อยแสงได้ถึง 100,000 ครั้ง และสูงสุดถึง 200,000 ครั้ง



◆ สิทธิบัตร RVC (Real Value Calibration)

การสอบเทียบค่าจริงช่วยให้มั่นใจว่าค่าพลังที่ส่งออกไปตรงกับพลังงานที่ตั้งไว้ และลดความไร้ประสิทธิภาพลงอย่างมากเนื่องจากการลดทอนพลังงาน เทคโนโลยี RVC ทำให้ Baby Light ส่งพลังงานที่คงที่และแม่นยำไปยังผิวด้วยการกระพริบแสงที่ 100,000 ครั้ง




◆ ลำแสงที่สม่ำเสมอ

เลนส์พาราโบล่าที่ออกแบบมาอย่างแม่นยำจะส่งพลังงานไปยังบริเวณที่ทำการรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ทำให้เกิดจุดร้อนหรือจุดเย็น เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่สมบูรณ์แบบ



◆ การระบายความร้อนที่แม่นยำ

เพื่อความสบายสูงสุดของผู้ป่วย Baby Light ใช้คริสตัลแซฟไฟร์และระบบระบายความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก ซึ่งช่วยให้บริเวณที่ทำการรักษาปลอดภัยและเย็นอยู่เสมอ สามารถกำหนดความเย็นได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ 0 - 30 C โดยเพิ่มขึ้นทีละ 1 C



◆ กำจัดขนอย่างถาวร



ขนแขนและขา ขนรักแร้ เครา หนวด ฯลฯ

◆ ผื่นผิวหนัง



ลมเลื่อนริ้วรอย ผิวขาวขึ้น รุขุมขนเล็กลง ลบรอยสิิว ฯลฯ